

Garant GRIDLINE

Werkbank mit Fahrerinrichtung, Höhe 850 mm mit Eluplan-Platte dunkel, 20x20G, Plattenlänge: 1500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	923617 1500
GTIN	4062406085995
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr, **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahrerinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahrerinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahrereinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Schubladen Nutzbreite in G	20

Schiebegriff	nein
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar	1
Stoßfänger	nein
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Unterbau Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm
Material Rad	Vollgummi
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Anzahl Schubladen	4
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
absenkbar	ja
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Gewicht	151,6 kg
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm
Unterbau Breite	1300 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion

Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat	GS TÜV Süd
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927805 200
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927805 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927805 100
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75