



## Variable Schraubzwinde mit Sonderdruckkappe und 2 Knebelgriffen, Spannweite: 2000mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	861750 2000
GTIN	4008158036380
Artikelklasse	83K

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Variable Schraubzwinde – neue Flexibilität bei großen Spannweiten bis 2 m!** Schiene aus gezogenem Profilstahl, verzinkt. Beidseitig mit werkzeuglos lösbarer Endsicherung. Gleitbügel aus Vergütungsstahl, gesenkgeschmiedet. Verschleißfeste, leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher (bis 35°) Sonderdruckkappe. Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.

#### Verwendung:

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Holz- und Metallbereich durch Baukastenprinzip. Gleitbügel können durch andere ersetzt oder auch um weitere ergänzt werden. Werkzeuglos umsteckbar vom Spannen zum Spreizen. Zwinde kann auch durch eine Öffnung im Werkstück geschoben werden. Mittige Positionierung am Werkstück verhindert Kippen. Die bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°. **Maximaler Spanndruck bis ca. 6500 N.**

#### Hinweis:

Ersatzgleitbügel siehe Ersatzteilliste Nr. 861756 (Knebelgriff), 861757 (Holzgriff) oder 861758 (Hebelgriff).

### Technische Beschreibung

Gewicht	7,15 kg
Ausladung	120 mm
Spannweite	2000 mm
Querschnitt der Gleitschiene	27×13 mm
Produktart	Zwinge

---

## Zubehör

Gleitbügel mit Knebelgriff	861756
Gleitbügel mit Holzgriff	861757
Gleitbügel mit Hebelgriff	861758