

Garant GRIDLINE

Werkbank mit Fahrerinrichtung, Höhe 950 mm mit Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1500 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	923677 1500
GTIN	4062406086121
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr, **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahrerinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene® Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahrerinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe je Seite mm: 75

Türhöhe je Seite mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 2

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahrereinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Schubladen Einzelentriegelung: Einhand

Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Höhe: 950 mm

Arbeitsplatte Länge: 1500 mm

Arbeitsplatte Tiefe: 750 mm

Arbeitsplatte Stärke: 50 mm

Unterbau Breite: 1300 mm

Unterbau Tiefe: 700 mm

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Gewicht	141 kg
Höhe	950 mm
Material Rad	Vollgummi
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schiebegriff	nein
Schubladen Nutztiefe in G	20
Unterbau Tiefe	700 mm
Anzahl Schubladen	2
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
ComfortClose	nein
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Unterbau Breite	1300 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
absenkbar	ja

Stoßfänger	nein
Anzahl Tür	2
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	Werkbank fahrbar

Zubehör

Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39	953833 39
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950320 75/3
Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950300 75/1

Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Hammer-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 3	954690 3
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953828 37
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950300 75/3
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950300 75/2
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950320 75/1
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954895 8
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950320 75/2
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 32	953821 32