

Garant GRIDLINE

Werkbank mit Fahreinrichtung, mit Höhenverstellgerät und Schraubstock, mit Buche-Multiplex-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	923694 1250
GTIN	4062406086190
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene® Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75

Türhöhe mm: 425

Türhöhe Schraubstockgehäuse mm: 575

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967568 Gr. 120 und GARANT Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schiebegriff	nein
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Material Rad	Vollgummi
Gewicht	142,3 kg
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Höhe	850 mm
absenkbar	ja
Stoßfänger	nein
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
ComfortClose	nein
Anzahl Tür	2
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Anzahl Schubladen	1
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75