

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links Tür, Mitte offen, rechts 4 Schubladen, Eluplan-Platte dunkel, 20x20G, Plattenlänge: 2000 mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 921177 2000   |
| GTIN          | 4062406086404 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Beschreibung****HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckensatz.

Schließenanlagenfähig.

Mittelteil mit zurückgesetztem offenem Gehäuse für ergonomisches Sitzen. Gehäuse mit Tür und höhenverstellbarem Fachboden.

**Bestückung:**

Türhöhe (links) mm: 625

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 100, 125, 150, 250

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 800 kg

Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Höhe: 950 mm

Arbeitsplatte Länge: 2000 mm

Arbeitsplatte Tiefe: 750 mm

Arbeitsplatte Stärke: 50 mm

Unterbau Breite: 1900 mm

Unterbau Tiefe: 700 mm

## Technische Beschreibung

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Schubladen Nutzbreite  | 500 mm                |
| Unterbau Breite  | 1900 mm               |
| Unterbau Tiefe   | 700 mm                |
| Schubladen Nutztiefe   | 500 mm                |
| Höhe   | 950 mm                |
| Gewicht  | 165,2 kg              |
| Schubladen Nutzbreite in G   | 20                    |
| Anzahl Schubladen  | 4                     |
| Schubladen Nutzfläche in G   | 20×20                 |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe   | 625 mm                |
| Serie  | Ready-to-go           |
| Arbeitsplatte Stärke   | 50 mm                 |
| Arbeitsplatte Länge  | 2000 mm               |
| Arbeitsplatte Tiefe  | 750 mm                |
| Schubladen Nutztiefe in G  | 20                    |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 800 kg                |
| Konstruktionsausführung  | Stahlrohrkonstruktion |
| Materialstärke   | 1 mm                  |
| Werkbank Höhe  | 950 mm                |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit   | 75 kg                 |
| Plattenstärke  | 50 mm                 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 %  |
| Türöffnungswinkel                   | 180 Grad   |
| Stiftzylinderschloss                | modularer Steckesinsatz  |
| Farbauswahl                         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut                 | 20x20G   |
| Produktart                          | Werkbank komplett  |

## Zubehör

|   |              |
|---|--------------|
| Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/6 | 950320 125/6 |
| Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37           | 953828 37    |
| Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/3 | 950320 100/3 |
| Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8                                   | 954895 8     |
| Hammer-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 3                                     | 954690 3     |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm                                       | 927800 100   |
| Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/1 | 950320 125/1 |
| Steckesinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003             | 950050 003   |
| Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6                                     | 952253 6     |
| Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 150/4 | 950320 150/4 |
| Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/1 | 950320 100/1 |
| Schiebegriff für GridLine Typ KO12  | 914226 KO12  |
| Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 150/5 | 950320 150/5 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm                                       | 927800 250   |

|  |              |
|--|--------------|
| Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/2    | 950320 100/2 |
| Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5  | 954305 5     |
| Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/2    | 950320 125/2 |
| Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/3    | 950320 125/3 |
| Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5  | 954295 5     |
| Schlossblende für GridLine Typ KO21  | 914227 KO21  |
| Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10                              | 953521 10    |
| Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 32                      | 953821 32    |
| Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/4    | 950320 125/4 |
| Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 20                                | 952505 20    |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm  | 927800 150   |
| Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg | 950180 75    |
| Demontagewerkzeug Typ 1  | 950070 1     |
| Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22                                    | 955071 22    |
| Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 26                                    | 955081 26    |
| Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39              | 953833 39    |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm  | 927800 125   |