

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links 5 Schubladen, Mitte offen, rechts 4 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 2000mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 921204 2000   |
| GTIN          | 4062406086428 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mittelteil mit zurückgesetztem offenem Gehäuse für ergonomisches Sitzen.

Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckensatz.

Schließenanlagenfähig.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

|  |  |
|--|--|
| Serie  | Ready-to-go  |
| Schubladen Nutztiefe   | 500 mm   |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 800 kg   |
| Schubladen Nutzbreite in G   | 20   |
| Anzahl Schubladen  | 9  |
| Schubladen Nutztiefe in G  | 20   |
| Höhe   | 850 mm   |
| Schubladen Nutzfläche in G   | 20×20  |
| Arbeitsplatte Stärke   | 50 mm  |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe   | 525 mm   |
| Unterbau Tiefe   | 700 mm   |
| Arbeitsplatte Länge  | 2000 mm  |
| Unterbau Breite  | 1900 mm  |
| Arbeitsplatte Tiefe  | 750 mm   |
| Gewicht  | 211,4 kg   |
| Schubladen Nutzbreite  | 500 mm   |
| Konstruktionsausführung  | Stahlrohrkonstruktion  |
| Materialstärke   | 1 mm   |
| Werkbank Höhe  | 850 mm   |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit   | 75 kg  |
| Plattenstärke  | 50 mm  |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)  | 100 %  |
| Stiftzylinderschloss   | modularer Steckesinsatz  |
| Farbauswahl  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut  | 20×20G   |
| Produktart   | Werkbank   |

## Zubehör

|   |             |
|---|-------------|
| Schlossblende für GridLine Typ KO21                               | 914227 KO21 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm                             | 927800 150  |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm                              | 927800 75   |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm                             | 927800 100  |
| Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig)<br>003 | 950050 003  |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm                             | 927800 200  |