

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links 5 Schubladen, Mitte offen, rechts 4 Schubladen, Bambus-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	921211 2000
GTIN	4062406086442
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckesatz. Schließenanlagenfähig.

Mittelteil mit zurückgesetztem offenem Gehäuse für ergonomisches Sitzen.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 100, 125, 150, 250

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Unterbau Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Unterbau Breite	1900 mm
Höhe	950 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Serie	Ready-to-go
Gewicht	213,6 kg
Schubladen Nutztiefe in G	20
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Anzahl Schubladen	9
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

**Zubehör**

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927800 250
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100