

**Garant****Bohrfutter mit zylindrischem Schaft, Typ: 32****Bestelldaten**

Bestellnummer	341265 32
GTIN	4062406086633
Artikelklasse	31B

**Beschreibung****Ausführung:**

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Schlanke Bauweise.
- Gezielte Kühlmittelübergabe.

**Vorteil:**

- Sehr flexibler Einsatz durch zylindrischen Schaft.
- Optimale Haltemomente am Werkzeug.

**Lieferumfang:**

Inklusive Torx-Spannschlüssel mit Quergriff.

**Technische Beschreibung**

Bohrkopflänge geöffnet	81,9 mm
Spannbereich	1 - 16 mm
Außen-Ø	50 mm
Bohrkopflänge geschlossen	92 mm
Schaftlänge	60 mm
Gesamtlänge	141,9 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 µm

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Produktart	Bohrfutter