

Garant**Bohrfutter mit zylindrischem Schaft, Typ: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	341265 25
GTIN	4062406086626
Artikelklasse	31B

Beschreibung**Ausführung:**

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Schlanke Bauweise.
- Gezielte Kühlmittelübergabe.

Vorteil:

- Sehr flexibler Einsatz durch zylindrischen Schaft.
- Optimale Haltemomente am Werkzeug.

Lieferumfang:

Inklusive Torx-Spannschlüssel mit Quergriff.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	50 mm
Bohrkopflänge geöffnet	81,9 mm
Spannbereich	1 - 16 mm
Bohrkopflänge geschlossen	92 mm
Schaftlänge	56 mm
Gesamtlänge	137,9 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 µm

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Produktart	Bohrfutter