

Garant GRIDLINE

Vario Basic Werkbank, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, Plattenlänge: 1000mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 922014 1000 |
| GTIN | 4062406086831 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 2 Paar Knotenblechen zur Versteifung.

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 2 × Paar Knotenbleche, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|---------|
| Gewicht | 46 kg |
| Arbeitsplatte Länge | 1000 mm |

| | |
|--|--|
| Höhe | 950 mm |
| Serie | vario Basic |
| Arbeitsplatte Stärke | 50 mm |
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion |
| Materialstärke | 1 mm |
| Werkbank Höhe | 950 mm |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg |
| Plattenstärke | 50 mm |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Arbeitstisch |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex Plattenlänge 1000 mm | 926081 1000 |
| Knotenblech Typ 1 | 927122 1 |
| Fußteil Höhe 900 mm | 927000 900 |