

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank Basic, elektrisch höhenverstellbar, Bambus-Platte,
Plattenlänge: 1000/DEmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	923251 1000/DE
GTIN	4062406085902
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Mit 2 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker. Anschlussleistung 250 V / 50 Hz mit maximal 340 W.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

2 × elektrisch höhenverstellbare Fußteile, 2 × Paar Knotenbleche, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie Gehäuse, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt unmontiert. Position Handtaster kann frei gewählt werden. Bei Reihenaufstellung zwingend Scherblech Nr. 927220 erforderlich.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Serie	vario Basic
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Anschlussspannung	250 V
Gewicht	60 kg
Höhenverstellbereich	850 - 1050 mm
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
IP-Schutzart	IP 20
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	850-1050 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Werkbank

