

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank Basic, elektrisch höhenverstellbar, Buche-Multiplex-Platte, Plattenlänge: 1000/DEmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	923254 1000/DE
GTIN	4062406087234
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Mit 2 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker. Anschlussleistung 250 V / 50 Hz mit maximal 340 W.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

2 × elektrisch höhenverstellbare Fußteile, 2 × Paar Knotenbleche, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie Gehäuse, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt unmontiert. Position Handtaster kann frei gewählt werden. Bei Reihenaufstellung zwingend Scherblech Nr. 927220 erforderlich.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Gewicht	60 kg
Anschlussspannung	250 V
Höhenverstellbereich	850 - 1050 mm
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s
Serie	vario Basic
ComfortClose	nein
IP-Schutzart	IP 20
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	850-1050 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Werkbank

