



Handwerkerkompressor, Typ: I.COMP3



Bestelldaten

Bestellnummer	079841 I.COMP3
GTIN	
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsfreie Ventile, hocheffiziente Kühlung, wartungsfreie Kraftübertragungskomponenten, korrosionsgeschützte Behälter; mindestens 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie. Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebskosten. Tragbarer und fahrbarer Handwerkerkompressor, Öl- und Wartungsfrei.

- **ölfrei verdichtete Luft.**
- **leicht zu transportieren.**
- **universell einsetzbar.**
- **integrierte Druckvorwahl und stufenlose Drehzahlvariation.**

Hinweis:

Weitere Handwerkerkompressoren auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	i.Comp 3
maximaler Druck (Luft)	11 bar
Breite	570 mm

Volumen Druckbehälter	117 l
maximale Füllleistung	160 l/min
maximale Ansaugleistung	265 l/min
Leistungsaufnahme	1,5 kW
Arbeitsgeräusch	97 dB(A)
Höhe	1050 mm
Länge	440 mm
Netzspannung	240 V
maximale Drehzahl	3200 min ⁻¹
Gewicht	29 kg
Produktart	Kompressor