



Schraubbock mit Alu-Unterteil, höchste Auflagehöhe: 88Fmm



Bestelldaten

Bestellnummer	373550 88F
GTIN	4020772072865
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Selbsthemmende Trapezgewindespindel mit Endsicherung.

Der Permanent-Magnet im Fuß des Schraubbockes ermöglicht eine exakte und einfach zu handhabende Positionierung **bei vertikaler Aufspannung**. Modulare Ausführung. Höhenerweiterung bis maximal 350 mm, in Kombination mit Zwischenring Nr. 373555.

Hinweis:

Mit Zentrierloch Ø 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 – 375010.

Technische Beschreibung

höchste Auflagehöhe	88 mm
Kopf-Ø	50 mm
kleinste Auflagehöhe	75 mm
Typ	6400
Unterteil-Ø	50 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite	14 - 22 mm

Tragkraft	30 kN
Produktart	Schraubbock