

## Garant

### VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA, unbeschichtet, Ø DC ±0,003: 6,02 mm



## Bestelldaten

Bestellnummer	121201 6,02
GTIN	4045197715784
Artikelklasse	11E

## Beschreibung

### Ausführung:

**Spiralisierter** Präzisionsbohrer für Kunststoffe. **Selbstzentrierung** durch **1-Schneidengeometrie** bewirkt **höchste Stichmaßhaltigkeit**. **Polierte** Spiralnuten für **optimale Spanabfuhr**.

**Einhalten** des **Toleranzbandes IT7** vom Ø-Eintritt bis zum Ø-Austritt **durch spezielle Ausspitzung** möglich.

### Empfehlung:

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Hinweis:

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.

Form **HB**: mit **Nr.121201 + 129100HB** bestellen.

Form **HE**: mit **Nr.121201 + 129100HE** bestellen.

Norm: DIN 6537

Toleranz Nenn-Ø: ±0,003

Anzahl Schneiden Z: 1

Semi-Standard: ja

Toleranz Nenn-Ø: ±0,003

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 35 mm

Gesamtlänge L: 82 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

Vorschub f in PEEK: 0,15 mm/U

## Technische Beschreibung

Spannutenlänge $L_c$	44 mm
Schafttoleranz	h6

Nenn-Ø D <sub>c</sub>	6,02 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Toleranz Nenn-Ø	±0,003
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gesamtlänge L	82 mm
Vorschub f in PEEK	0,15 mm/U
Norm	DIN 6537
empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub>	35 mm
Semi-Standard	ja
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Bohrtiefe bis	5×D
Spitzenwinkel	120 Grad
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

### Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HE	129100 HE
Schaftschleifen Typ HB	129100 HB