



LED-Taschenlampe mit Batterien, Farbe: BLACK



Bestelldaten

Bestellnummer	081437 BLACK
GTIN	4062406087364
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Neueste LED-Technologie** mit **ausgezeichneter Lichtleistung**.

- **Wegrollschutz.**
- **Gummi-Druckknopfüberzug.**

Mit **fokussierbarem** Leuchtenkopf.

In diversen Farben.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	27 mm
Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Lichtstrom Stufe 2	100 lm
IP-Schutzart	IP 54

Batterietyp	Micro, AAA
Leuchtdauer	4 h
ATEX-Zone	keine
Leuchtdauer Stufe 2	12 h
Farbe Gehäuse	BLACK
Anzahl enthaltener Batterien	3
Lichtstrom	250 lm
Leuchtmittel	LED-Modul
Taschenlampenfunktion	Fokus
Gesamtlänge	143 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3
Batteriehalter Ausführung 3AAA	081506 3AAA
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3