



LED-Taschenlampe mit Batterien, Farbe: SILVER



Bestelldaten

Bestellnummer	081437 SILVER
GTIN	4062406087388
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Neueste LED-Technologie** mit **ausgezeichneter Lichtleistung**.

- **Wegrollschutz.**
- **Gummi-Druckknopfüberzug.**

Mit **fokussierbarem** Leuchtenkopf.

In diversen Farben.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Lichtstrom Stufe 2	100 lm
Batterietyp	Micro, AAA
ATEX-Zone	keine
IP-Schutzart	IP 54

Leuchtdauer	4 h
Kopf-Ø	27 mm
Lichtstrom	250 lm
Leuchtmittel	LED-Modul
Farbe Gehäuse	SILVER
Anzahl enthaltener Batterien	3
Leuchtdauer Stufe 2	12 h
Taschenlampenfunktion	Fokus
Gesamtlänge	143 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Batteriehalter Ausführung 3AAA	081506 3AAA
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3