

Garant**Trapez-Handgewindebohrer einzeln Vorschneider, unbeschichtet, Tr: TR10X2****Bestelldaten**

Bestellnummer	130770 TR10X2
GTIN	4062406087586
Artikelklasse	11G

Beschreibung**Ausführung:**3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.**

- **Vorschneider mit langem Führungszapfen**
- **Fertigschneider Toleranz H7**

Hinweis:**Werkzeug nicht zum reversieren geeignet.**

Gewindesteigung: 2 mm

Gesamtlänge L: 90 mm

Schaft-Ø D_s: 7 mm

Schaft-Vierkant □: 5,5 mm

Kernloch-Ø: 8,2 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	2 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L	90 mm
Schaft-Ø D _s	7 mm
Kernloch-Ø	8,2 mm
Gewindegröße	10
Beschichtung	unbeschichtet

Gewindeart	TR
Flankenwinkel	30 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	Werksnorm
Toleranzklasse	DIN 103 7H
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		