

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 120504 PDER, für Softcut® HSI, HB7520, Typ: ST900**

## Bestelldaten

Bestellnummer	214866 ST900
GTIN	4045197716385
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

**Ausführung:**

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,2 mm

## Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,2 mm
Typ	ST900
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 120504 PDER
Sorte	HB7520

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	320 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	260 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		