

HOLEX**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 50/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215102 50/5
GTIN	4062406087982
Artikelklasse	220

Beschreibung**Ausführung:**

Robuster Eckfräser mit mehrseitig umschließenden Wendeplattensitzen für stabile Bearbeitungsbedingungen.

In Kombination mit Wendeschneidplatte 215117 UNI als **Hochvorschubfräser** einsetzbar.

Verwendung:

Mit doppelseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. oder einseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. **Hochvorschub.**

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP.**

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 0806..
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Schneiden-Ø D_c	50 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser