

**HOLEX**

## Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	215102 63/6
GTIN	4062406087999
Artikelklasse	220

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuster Eckfräser mit mehrseitig umschließenden Wendeplattensitzen für stabile Bearbeitungsbedingungen.

In Kombination mit Wendeschneidplatte 215117 UNI als **Hochvorschubfräser** einsetzbar.

#### Verwendung:

Mit doppelseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. oder einseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. **Hochvorschub**.

#### Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP**.

### Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Schneiden-Ø $D_c$	63 mm

Wendeplattenschrauben-Set	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
passende Wendschneidplatte	XNEX 0806..
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser