

**HOLEX****Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 100/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215102 100/8
GTIN	4062406088217
Artikelklasse	220

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuster Eckfräser mit mehrseitig umschließenden Wendeplattensitzen für stabile Bearbeitungsbedingungen.

In Kombination mit Wendeschneidplatte 215117 UNI als **Hochvorschubfräser** einsetzbar.

**Verwendung:**

Mit doppelseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. oder einseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. **Hochvorschub.**

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP.**

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	50 mm
passende Wendeschneidplatte	XNEX 0806..
Schneiden-Ø $D_c$	100 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser