



LED-Echtfarben-Arbeitsleuchten COLOUR MATCH, Typ: MINI



Bestelldaten

Bestellnummer	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für **perfekte Farbwiedergabe** und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. **Glaslinse austauschbar** und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung. **MINIMATCH.** Mit einer 2 COLOUR LIGHT-Funktion. Diese ermöglicht die Wahl zwischen zwei Farbtemperaturen je nach Arbeitsaufgabe. Warmes Licht (4500 K) für helle Oberflächen und kaltes Licht (6500 K) für dunkle Oberflächen.

Aufladbare staub- und wasserdichte Akku-Hand-Arbeitsleuchte. Mit robustem, drehbarem Haken und starkem eingebautem Magnet. Flexibler Leuchtenkopf (180° schwenkbar).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel.

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
---------	-------------

Lichtfarbe	warmweiß
Lichtfarbe	kaltweiß
Lichtfarbe	echtfarbe
Lichtstrom	200 lm
Akkuspannung	3,7 V
Akkukapazität	1,6 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	1
Farbtemperatur	4500 - 6500 K
CRI Wert	96
IP-Schutzart	IP 65
Gesamtbreite	60 mm
Leuchtdauer	2 h
Gesamtlänge	156 mm
Gewicht	190 g
ATEX-Zone	keine
Produktart	Arbeitsleuchte