

SWISS TOOLS

Schneidkopf, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/12 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260013 32/12
GTIN	2050001912213
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für HSK-T und PSC Grundkörper. Optimale Kühlung durch ausgerichtete High Pressure Kühldüsen.

Passend für:

Bohrstangen-Grundkörper **Nr. 320102; 320103; 320407; 320408.**

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 32 mm

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SCLCR/L

passende Wendeschneidplatte: CC.. 1204..

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 40 mm

Mittenversatz: 22 mm

Gesamtlänge: 35 mm

Technische Beschreibung

ISO-Code-Wechselschneidkopf	SCLCR/L
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Plattengröße	12 mm

Ersatzteile	320620_2
Schnitt- / Trennstelle	32 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Mittenversatz	22 mm
Schaft-Ø	32 mm
Gesamtlänge	35 mm
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Zubehör

Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320620 2
---------------------------	----------