

SWISS TOOLS

Schneidkopf, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/12 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260013 40/12
GTIN	2050001912220
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für HSK-T und PSC Grundkörper. Optimale Kühlung durch ausgerichtete High Pressure Kühldüsen.

Passend für:

Bohrstangen-Grundkörper **Nr. 320102; 320103; 320407; 320408.**

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SCLCR/L

passende Wendschneidplatte: CC.. 1204..

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 50 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 40 mm

Technische Beschreibung

ISO-Code-Wechselschneidkopf	SCLCR/L
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
Schnitt- / Trennstelle	40 mm

passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Mittenversatz	27 mm
Plattengröße	12 mm
Ersatzteile	320620_2
Schaft-Ø	40 mm
Gesamtlänge	40 mm
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Zubehör

Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320620 2
---------------------------	----------