



LED-Echtfarben-Arbeitsleuchten COLOUR MATCH, Typ: SUN3



Bestelldaten

Bestellnummer	081513 SUN3
GTIN	5708997356517
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für **perfekte Farbwiedergabe** und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. **Glaslinse austauschbar** und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung. **SUNMATCH 3.** Akku-Handarbeitsleuchte mit 5-stufiger Farbtemperaturenenauswahl (ALL DAYLIGHT Funktion). Aufladbare staub- und wasserdichte Akku-Hand-Arbeitsleuchte. Mit robustem, drehbarem Haken und starkem eingebautem Magnet. Flexibler Leuchtenkopf (180° schwenkbar).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und USB-Kabel.

IP-Schutzart: IP 65

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 500 lm

Leuchtdauer: 4 h

CRI Wert: 96

Anzahl enthaltener Akkus: 1

Akkuart: Lithium-Ion

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Akkukapazität	2,6 Ah
Lichtstrom	500 lm
Akkuspannung	3,7 V
Lichtfarbe	echtfarbe
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer	4 h
Gesamtbreite	60 mm
IP-Schutzart	IP 65
CRI Wert	96
Gesamtlänge	190 mm
Gewicht	270 g
ATEX-Zone	keine
Herstellerbezeichnung	SUNMATCH 3
Produktart	Arbeitsleuchte

Zubehör

AKKU FÜR SUNMATCH 2/3	03.5375
-----------------------	---------