

**Garant****Eck-Arbeitsplatz für Workstation eLevel, mit 1 Hubsäule, mit dunkelgrauer Eluplanplatte****Bestelldaten**

Bestellnummer	920080
GTIN	4045197169068
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Eck-Arbeitsplatz mit 40 mm starker Arbeitsplatte und 1 Hubsäule. Elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Nur in Kombination mit 2 Workstation eLevel. Die Steuerung wird auf 5 Hubeinheiten programmiert.

**Lackierung:**

Fußteil mausgrau RAL 7005, nicht konfigurierbar. Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar. Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar. Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis: 700 - 1000 mm

Breite: 1100 mm

Arbeitsplatte Länge: 1000 mm

Arbeitsplatte Tiefe: 1000 mm

Arbeitsplatte Stärke: 40 mm

Gewicht: 65 kg

**Technische Beschreibung**

Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	700 - 1000 mm

Oberfläche Arbeitsplatte	antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht
Breite	1100 mm
Arbeitsplatte Tiefe	1000 mm
Material Arbeitsplatte	ST-Holzkern mit Eluplan- Kunststoff-Belag
Gewicht	65 kg
Belag Arbeitsplatte	Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	dunkelgrau
Serie	Workstation
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz	700-1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	100 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Eck-Arbeitsplatz