



Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 13/12



Bestelldaten

Bestellnummer	341425 13/12
GTIN	4062406088361
Artikelklasse	32W

Beschreibung

Ausführung:

Einfache, leichte Bauweise.
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Vorwiegend für Handbohrmaschinen.
Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	42,5 mm
Bohrfutterkegel	B 12
Spannbereich	1 - 13 mm
Bohrkopflänge geschlossen	97 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos