



Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 16/16



Bestelldaten

Bestellnummer	341425 16/16
GTIN	4062406088385
Artikelklasse	32W

Beschreibung

Ausführung:

Einfache, leichte Bauweise.
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Vorwiegend für Handbohrmaschinen.
Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	50,5 mm
Spannbereich	3 - 16 mm
Bohrfutterkegel	B 16
Bohrkopflänge geschlossen	106,7 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos