



Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 16/18



Bestelldaten

Bestellnummer	341425 16/18
GTIN	4062406088392
Artikelklasse	32W

Beschreibung

Ausführung:

Einfache, leichte Bauweise.
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Vorwiegend für Handbohrmaschinen.
Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

Bohrkopflänge geschlossen	110,9 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	17,431 mm
Bohrfutterkegel	B 18
Außen-Ø	50,5 mm
Spannbereich	3 - 16 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos