



Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 10/16



Bestelldaten

Bestellnummer	341425 10/16
GTIN	4062406088354
Artikelklasse	32W

Beschreibung

Ausführung:

Einfache, leichte Bauweise.
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Vorwiegend für Handbohrmaschinen.
Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	43 mm
Bohrfutterkegel	B 16
Bohrkopflänge geschlossen	92 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Spannbereich	0 - 10 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos