



Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 10-1/2



Bestelldaten

Bestellnummer	341615 10-1/2
GTIN	4062406088408
Artikelklasse	32W

Beschreibung

Ausführung:

Industrierausführung

Mit Innengewinde. **Mit Spannkraftsicherung** für Schlagbohrmaschinen.

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.

Zum Aufschrauben auf elektrische Bohrmaschinen.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	39 mm
Bohrkopflänge geöffnet	71 mm
Bohrkopflänge geschlossen	83 mm
Aufnahme	1/2-20 Zoll
Spannbereich	0,5 - 10 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos