

**Garant**
**Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Schaft-Ø DS / Stechbreite w:  
16/1,5Xmm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273790 16/1,5X
GTIN	4062406087203
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendeplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	1,5 mm
$t_{\max}$ Innenbearbeitung	6 mm
Mittenversatz $L_3$	10,5 mm
Schraube	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	19 mm
Auskräglänge $L_1$ zurückgesetzte Halter	30 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Klemmschraube Typ 12	279815 12
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500