

# HEDI

## Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 40B



### Bestelldaten

Bestellnummer	081109 40B
GTIN	4003644007950
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Große und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm und zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

- **7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.**
- **Wasserabflussrillen.**
- **Klappbarer Drehgriff für die individuelle Rechts- und Linkshand-Bedienung beim Auf- und Abwickeln.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**
- **Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumenn zugelassen.**

Mit Steckdosen für die **Länder Frankreich, Belgien, Polen und die Tschechische Republik.**

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

## Technische Beschreibung

schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Kabellänge	40 m
Material Kabel	Panzerkabel
Kabelaufbau	3G1,5
IP-Schutzart	IP 54
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabelklasse	H07BQ-F
Anzahl Steckdosen	4
Werkstoff Gehäuse	Vollkunststoff
Nennspannung	250 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel