

HEDI

Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 40B



Bestelldaten

Bestellnummer	081108 40B
GTIN	4003644001392
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Große und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm und zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

- **7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.**
- **Wasserabflussrillen.**
- **Klappbarer Drehgriff für die individuelle Rechts- und Linkshand-Bedienung beim Auf- und Abwickeln.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**
- **Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumenn zugelassen.**
- **Innovatives Design mit zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.**
- **Nicht leitende Vollkunststoffbauweise.**
- **Für extreme Einsatzgebiete und -umgebungen geeignet.**
- **7° Neigung der Trommel für verbesserten Wasserablauf.**
- **3 Jahre Herstellergarantie.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Material Kabel	Panzerkabel
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Kabelklasse	H07BQ-F
IP-Schutzart	IP 54
Kabelaufbau	3G1,5
Kabellänge	40 m
Anzahl Steckdosen	4
Werkstoff Gehäuse	Vollkunststoff
Nennspannung	250 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel