

HEDI

Mobiler Energieverteiler, Typ: 400



Bestelldaten

Bestellnummer	081139 400
GTIN	4003644021086
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Mobiler Steckdosenverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse. 2,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schuko-Stecker 250V.

Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Breite: 227 mm

Tiefe: 212 mm

Höhe: 305 mm

Lichtstrom: 2000 lm

Anzahl Steckdosen 250 V: 4

Anzahl Steckdosen 400 V/16 A: 2

Technische Beschreibung

Lichtstrom	2000 lm
Tiefe	212 mm
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A	2
Anzahl Steckdosen 250 V	4
Breite	227 mm
Höhe	305 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben

Produktart

Energieverteiler