

SWISS TOOLS

Schneidkopf, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261115 40/16
GTIN	2050001912404
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für HSK-T und PSC Grundkörper. Optimale Kühlung durch ausgerichtete High Pressure Kühldüsen.

Passend für:

Bohrstangen-Grundkörper **Nr. 320102; 320103; 320407; 320408.**

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SVQBR/L

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1604..

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 50 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 40 mm

Technische Beschreibung

Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
Wendeplattenschraube	320626_2

ISO-Code-Wechselschneidkopf	SVQBR/L
Mittenversatz	27 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Schaft-Ø	40 mm
Gesamtlänge	40 mm
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Zubehör

Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320626 2
---------------------------	----------