

**Garant****Spiralbohrer-Satz HSS-Co8 Nr. 114550 mit Kassette, TiAlN, Typ: 1-13****Bestelldaten**

Bestellnummer	115370 1-13
GTIN	4062406089894
Artikelklasse	11B

**Beschreibung****Ausführung:**

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

**Technische Beschreibung**

Schaft	Zylinderschaft
Bohrer jeweils steigend	0,5 mm
Anzahl Bohrer	25
Bohrerbereich	1 - 13 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 338
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	135 Grad
Spiralwinkel	35 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Spiralbohrer

**Anwenderdaten**

## Datenblatt

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	37 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	31 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	6 m/min	S
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

## Zubehör

Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 11 mm	114550 11
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 11,5 mm	114550 11,5
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 10,5 mm	114550 10,5
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5

## Datenblatt

Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 12 mm	114550 12
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 13 mm	114550 13
Spiralbohrer HSS-Co8 Ø DC h8 12,5 mm	114550 12,5
Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338 Typ 1-13	115470 1-13