



Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 200



Bestelldaten

Bestellnummer	313210 200
GTIN	2050001929051
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Verwendung:

Da sich die Backen **innerhalb weniger Sekunden** wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. **Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten.**

Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.

Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken. In Verbindung mit den Grundbacken als Dreh- oder Bohrbacken verwendbar.

Passend für:

SchUNK-Keilstangenfutter Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-Keilstangenfutter Duro Nr. 313120; 313140 und andere Keilstangen-Drehfutter-Systeme.

Hinweis:

- **Nachgekaufte Aufsatz- und Stufenbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.**

Technische Beschreibung

Steglänge A	20 mm
Länge L	71,7 mm
für Futter-Typ	200 mm
Nutenbreite D	10 mm

Bohrungsabstand b	40 mm
Breite B	22 mm
passend zu Farbcode	Röhm Keilstangen- Drehfutter und Backen
passend zu Farbcode	Schunk Keilstangen- Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter-Backen