



Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 165



Bestelldaten

Bestellnummer	313715 165
GTIN	2050001929686
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Höhe H	32 mm
für Futter-Typ	165 mm
Nutenbreite D	12 mm
Länge L	72 mm
Breite B	32 mm
Bohrungsabstand b	20 mm

für Gewinde DIN 912	M10
Bohrungsabstand a	15 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen