



Keilstangen-Drehfutter ROTA-S 2.0 mit Kurzkegel und Grund- und harten Aufsatzbacken, DIN 702-3, Typ / Aufnahme Kurzkegel: 315/8



Bestelldaten

Bestellnummer	313137 315/8
GTIN	2050001928931
Artikelklasse	33U

Beschreibung

Ausführung:

- Höchste Rundlauf- und Backenwechselgenauigkeit.
- Lange Lebensdauer bei höchster Präzision.
- Modulares Schutzbüchsensystem.
- Kürzeste Rüstzeiten.
- Futterkörper einsatzgehärtet bis Ø 315 mm.
- Große Durchgangsbohrung (Maß E!).
- Sicherheitsstift für maximale Bediensicherheit.
- Grundbackenkompatibel zu den Futtern System „F“ und System „Duro“.
- Flexible Spannung von kleinen und großen Werkstücken.
- Hochpräzise Spannung kleinster Innen-Ø.

Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Norm:

DIN 702-3.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, dadurch für hohe Drehzahlen geeignet (siehe Tabelle).

Lieferumfang:

1 Sicherheitsspannschlüssel und 1 Satz Befestigungsschrauben.

Inklusive 1 Satz Grund- und harte Aufsatzbacken.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 313200 – 313350.

Farbcode für Zubehör: Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen

Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen: 14 - 333 mm

Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen: 95 - 326 mm

Spannhub pro Backe S: 9,9 mm

Außen-Ø A: 323 mm

Durchlass E: 92 mm

Zentrierkegel-Ø B: 139,735 mm

Technische Beschreibung

Zentrierkegel-Ø B	139,735 mm
Spannhub pro Backe S	9,9 mm
Aufnahme Kurzkegel	8
Größe der Stehbolzen	M16
Anzahl Stehbolzen	4
maximale Drehzahl	3400 min ⁻¹
Durchlass E	92 mm
Typ	315
Gewicht	62,6 kg
Außen-Ø A	323 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen	14 - 333 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen	95 - 326 mm
Schlüssel Innensechskant K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Farbcode für Zubehör	Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter

Zubehör

Grundbacken-Set 3-teilig, schräge Verzahnung für Futter-Typ 315	313205 315
Grundbacken-Set 3-teilig, gerade Verzahnung für Futter-Typ 315	313207 315
Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 315	313250 315
Grundbacken-Set 3-teilig, schräge Verzahnung für Futter-Typ 315	313200 315
Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 315	313210 315