



Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 315



Bestelldaten

Bestellnummer	313755 315
GTIN	2050001929808
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

Feingefräste Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

passend zu Farbcode: Schunk Kraftspannfutter und Backen

Länge L: 145 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 50 mm

Bohrungsabstand a: 30 mm

Bohrungsabstand b: 30 mm

Nutenbreite D: 18 mm

Technische Beschreibung

Nutenbreite D	18 mm
---------------	-------

Höhe H	50 mm
Breite B	50 mm
Länge L	145 mm
Bohrungsabstand a	30 mm
für Futter-Typ	315 mm
Bohrungsabstand b	30 mm
für Gewinde DIN 912	M14
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen