



Druckspannzange rund, DIN 6343, 185 E, Spann-Ø: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	329555 14
GTIN	4045197724700
Artikelklasse	34D

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Norm:

DIN 6343

Genauigkeit:

Rundlauf toleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glatt. Ab Ø 9,0 mm mit Querrillen.

Technische Beschreibung

Winkel α	15 Grad
K	84 mm
Spann-Ø	14 mm
F	66 mm
A	73 mm
Gesamtlänge L	110 mm

Typ	185 E
Produktart	Spannzange