



## Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 315/21



### Bestelldaten

Bestellnummer	313755 315/21
GTIN	2050001929815
Artikelklasse	33T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

**Feingefräste** Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

#### Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

#### Passend für:

**Kraftspannfutter** der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

#### Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

#### Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

passend zu Farbcode: Schunk Kraftspannfutter und Backen

Länge L: 145 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 50 mm

Bohrungsabstand a: 30 mm

Bohrungsabstand b: 30 mm

Nutenbreite D: 21 mm

### Technische Beschreibung

Bohrungsabstand a	30 mm
-------------------	-------

Länge L	145 mm
Nutenbreite D	21 mm
für Futter-Typ	315 mm
für Gewinde DIN 912	M16
Bohrungsabstand b	30 mm
Breite B	50 mm
Höhe H	50 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen