

**Druckspannzange rund, DIN 6343, 185 E, Spann-Ø: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329555 6
GTIN	4045197724625
Artikelklasse	34D

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

**Norm:**

**DIN 6343**

**Genauigkeit:**

**Rundlauf toleranzen:** D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

**Hinweis:**

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glatt. Ab Ø 9,0 mm mit Querrillen.

**Technische Beschreibung**

F	66 mm
K	84 mm
Winkel $\alpha$	15 Grad
A	73 mm
Spann-Ø	6 mm
Gesamtlänge L	110 mm

Typ	185 E
Produktart	Spannzange