

**Garant****ER-Spannmutter innenliegend, für ER: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	309621 25
GTIN	4062406093457
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.  
Innenliegende Spannmutter mit Außengewinde. **Mit Nuten.**

**Passend für:**

ER-Spannzangenfutter mit Innengewinde.

**Sonderzubehör:**

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.  
Dichtscheiben Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Hinweis:**

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

**Technische Beschreibung**

maximales Anzugsmoment	55 Nm
Außen-Ø D	32 mm
Gewinde	M32×1,5
Schlüsselweite SW	24 mm

Gesamtlänge L	14,5 mm
für ER	25 mm
Norm	DIN 6499 D
Produktart	Spannmutter