



Stufenaufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 210



Bestelldaten

Bestellnummer	313770 210
GTIN	2050001929839
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

Gehärtet.

Verwendung:

Für Außen- und Innenspannung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

Nachgekaufte Aufsatz- und Stufenbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Breite B	35 mm
Bohrungsabstand a	15,5 mm
Bohrungsabstand b	25 mm
Länge L	87 mm

für Futter-Typ	210 mm
Nutenbreite D	14 mm
Höhe H	51 mm
Werkstoff	Stahl 16MnCr5
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen