



Stufenaufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 250



Bestelldaten

Bestellnummer	313770 250
GTIN	2050001929846
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

Gehärtet.

Verwendung:

Für Außen- und Innenspannung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

Nachgekaufte Aufsatz- und Stufenbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

- Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
- Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Höhe H	54 mm
Bohrungsabstand a	25,5 mm
Breite B	40 mm
Bohrungsabstand b	30 mm

Nutenbreite D	16 mm
Länge L	101,5 mm
für Futter-Typ	250 mm
Werkstoff	Stahl 16MnCr5
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen