

Garant
**Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich
D1 / D2: 44/60mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274030 44/60 |
| GTIN | 4062406093587 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 1 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 – 50 % senken.

Systemschlüssel: ja

Stechbreite w: 3 mm

maximale Schnitttiefe t_{max} : 26 mm

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--------|
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 26 mm |
| maximaler 1. Einstich-Ø D_2 | 60 mm |
| minimaler 1. Einstich-Ø D_1 | 44 mm |
| Einsatzart | rechts |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Systemschlüssel | ja |
| Stechbreite w | 3 mm |
| Produktart | Schneidenträger |