

Ordnerschrank, Breite: 800 mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 974220 800 |
| GTIN | 2050002049659 |
| Artikelklasse | 91Q |

Beschreibung**Ausführung:**

Drehtürenschränk aus Holz mit 4 Metall-Fachböden, 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, ergibt 5 Ordnerhöhen. Schränk mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff. Stahlsockel 30 mm hoch inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung:

aus Holz mit metallgrauer Melaminbeschichtung. **Sockel** metallgrau **pulverbeschichtet**.

Höhenverstellung im Raster: 32 mm

Höhe: 1931 mm

Breite: 800 mm

Tiefe: 450 mm

Nutzhöhe: 1851 mm

Anzahl Fachboden: 4

Gewicht: 113 kg

Technische Beschreibung

| | |
|--------|---------|
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1931 mm |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Tiefe | 450 mm |
| Nutzhöhe | 1851 mm |
| Gewicht | 113 kg |
| Anzahl Fachboden | 4 |
| Höhenverstellung im Raster | 32 mm |
| Produktart | Büroschrank |